

PHILIPS

sonicare

Soniczna szczoteczka
do zębów

ProtectiveClean 6100

3 programy, 3 intensywności

2x Końcówka W2 Optimal White

Czujnik siły nacisku

Stylowe etui podróżne



HX6871/47



Białe zęby i zdrowe dziąsła.

Bielsze zęby już po 1 tygodniu.

3 programy czyszczenia (clean, white, gum care), 3 poziomy intensywności (niski, średni, wysoki), Czujnik siły nacisku na zęby i dziąsła, Zaawansowany Timer (30 sek. / 2min.), Przypomnienie o wymianie końcówki dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach
- Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Ułatwia podróżowanie
- Zachęta do dokładnego mycia zębów

Innowacyjna technologia

- Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare
- Łączy rączkę z końcówką szczoteczki
- Informuje, gdy zbyt mocno naciskasz

Zoptymalizuj czyszczenie

- Trzy programy, trzy poziomy intensywności
- Główki szczoteczki wybierają optymalny program i poziom intensywności

Zalety

Naturalnie bielsze zęby



Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.

Szczotkowanie dostosowane do potrzeb



Ta szczoteczka oferuje trzy programy pracy i trzy poziomy intensywności, dzięki czemu pozwala dostosować szczotkowanie do własnych potrzeb. Program czyszczenia to standardowy program do doskonałego czyszczenia zębów, program wybielenia jest idealny do usuwania przebarwień, a program ochrony dziąseł to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła. Można zmienić kolejność „wyższych” i „niższych” poziomów intensywności, aby uszeregować je odpowiednio do zastosowania od lewej do prawej strony jamy ustnej.

Bezpieczeństwo i delikatność



Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów

ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Zbyt duży nacisk?




Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zbyt mocno, ale Twoja szczoteczka elektryczna z czujnikiem nacisku na pewno to zarejestruje. Jeśli będziesz zbyt mocno naciskać na dziąsła, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatniej.

Technologia BrushSync



Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje końcówkę szczoteczki z rączką. Rączka i końcówka szczoteczki tworzą rozwiązanie pozwalające generować inteligentne przypomnienia o konieczności wymiany.

Parowanie programu i poziomu intensywności



Zastanawiasz się, jakiego trybu lub poziomu intensywności użyć? Koniec z rozterkami. Funkcja parowania trybu BrushSync informuje inteligentną rączką, jakiej główki szczoteczki używasz. Jeśli na przykład nałożysz główkę

Gum Care, szczoteczka do zębów będzie wiedziała, że ma wybrać dla dziąseł optymalny tryb i poziom intensywności. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania.

Przypomnienie o wymianie końcówki




Wszystkie główki szczoteczki z czasem się zużywają. Ale nasza technologia BrushSync rejestruje, jak długo używasz główki szczoteczki i jak mocno szczotkujesz. Gdy nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się wskaźnik na rączce i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Dzięki temu rozwiązaniu masz pewność, że główka szczoteczki jest skuteczna.

Technologia Philips Sonicare



Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wtłacza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągnięciami szczoteczki.

Przydatne zegary



QuadPacer informuje, kiedy upływa optymalny czas szczotkowania każdej części jamy ustnej. Z kolei SmarTimer sygnalizuje, że szczotkowanie trwa już zalecane dwie minuty.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: Do 14 dni pracy na jednym ładowaniu

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Niebieski

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Elementy zestawu

Ładowarka: 1

Końcówki szczoteczki: 2 W2 Optimal White

Rączka: 1 ProtectiveClean

Etui podróżne: 1

Skuteczność czyszczenia

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie, Pozwala ograniczać powstawanie ubytków

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmarTimer

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

3 poziomy intensywności: Niski, Średni, Wysoki

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł

Biały: Usuwanie przebarwień

Parowanie w programie BrushSync

C2 Optimal Plaque Control: Łączy się z programem czyszczenia

G2 Optimal Gum Care: Łączy się z programem ochrony dziąseł

W2 Optimal White: Łączy się z programem wybielania

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące.

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

Technologia BrushSync: i inteligentną końcówkę, Łączy inteligentną rączkę szczoteczki

