

Klawiatura przewodowa HP 480 Comfort

Wygoda i technologia stworzone z myślą o Tobie

Klawiatura przewodowa HP 480 Comfort została zaprojektowana tak, aby naturalnie pasowała do Twojego stylu pracy. Ta klawiatura z programowalnymi klawiszami¹, regulowanym kątem i obsługą wielu systemów operacyjnych² została stworzona dla Ciebie.



*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu



Wygoda na wyciągnięcie ręki

Od blogowania po kodowanie – przewodowa klawiatura HP 480 Comfort została zaprojektowana z myślą o naturalnym komforcie i całodzienniej produktywności. Znajomy układ zapewnia ergonomiczne korzyści, dzięki falistemu kształtowi, cichym nakładkom na klawisze i miękkiej, wyściełanej podpórcie pod nadgarstki.



Przygotuj się na najwyższą wydajność

Klawiatura przewodowa HP 480 Comfort może pracować pod najwygodniejszym kątem – płaska (3,2°), neutralna (6,7°) i ujemna (-8,08°) oraz wyposażona w 23 programowalne klawisze¹, które zapewniają utrzymanie najwyższej wydajności.



Zabierz. Podłącz. Pracuj.

Podłączenie klawiatury przewodowej HP 480 Comfort jest tak proste, jak podłączenie niezawodnego i wszechstronnego kabla USB-A o długości 1,5 m. Ta klawiatura jest również kompatybilna z wieloma systemami operacyjnymi², dzięki czemu konfiguracja komputera jest dokładnie taka, jak chcesz.

Zrównoważony rozwój w akcji

Stworzone dla lepszego jutra

Klawiatura przewodowa HP 480 Comfort to lepszy wybór na lepsze jutro – jest wykonana w co najmniej 55% z materiałów pochodzących z recyklingu³. Ponadto klawiatura ta została zaprojektowana w bardzo przemyślany sposób w opakowaniu z certyfikatem FSC®.



Klawiatura przewodowa HP 480 Comfort

Obejmuje

Klucz do sztucznej inteligencji

Za pomocą jednego klawisza uzyskasz dostęp do mocy Microsoft Copilot – asystenta wspomaganego przez sztuczną inteligencję, który pomoże Ci uprościć zadania, współpracować i pracować efektywniej. Znajdź odpowiedzi z Internetu, spersonalizuj aplikacje lub wykaż się kreatywnością, korzystając z tekstu, zdjęć i filmów.⁴

Bezpieczna dezynfekcja

Na klawiaturach z czasem gromadzi się brud i bakterie. Łatwa w czyszczeniu klawiatura została zaprojektowana tak, aby wytrzymać czyszczenie domowymi chusteczkami dezynfekcyjnymi nawet 1000 razy.⁵



Klawiatura przewodowa HP 480 Comfort

Specyfikacje



Numer produktu	8T6M1AA
Obsługiwane platformy	USB-A
Numer UPC	(AB8) 197498232317; (ABB) 197498232362
Rodzaj połączenia	Łączność przewodowa USB Type-A
Długość kabla	59.06 in; 150 cm
Typ klawiatury	Układ 3-strefowy
Struktura klawiszy	Plunger; 2,0 mm
Klawisze programowalne	23 ¹
Klawisze specjalne	Dyktowanie; Przełącznik języka; Copilot ^{1,2}
Funkcje klawiatury	Obsługa wielu urządzeń; Miękka w dotyku podpórka pod nadgarstki; Odporność na zalanie; Możliwość regulacji nachylenia
Wskaźnik LED	Caps lock; Blokada Fn
Cykl eksploatacji klawiszy	12 milionów naciśnień dla wszystkich klawiszy
Kolor produktu	Czarny
Oprogramowanie do zarządzania	Oprogramowanie HP Accessory Center ¹
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11; Windows 10; macOS; iOS; ChromeOS ⁵
Minimalne wymagania systemowe	Port USB-A
Gwarancja	Dwuletnia ograniczona gwarancja HP
Certyfikaty i normy	CE; CB; FCC; RoHS; BSMI; EAC; UKCA; KCC; VCCI; ANRT; BIS; NRTL; UkrSepro; UAE; RoHS (Wielka Brytania)
Zawartość opakowania	Klawiatura przewodowa; Skrócona instrukcja obsługi; Karta gwarancyjna
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	44,3 × 21,5 × 3,4 cm
Waga	870 g
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	47,5 × 25,2 × 4,9 cm
Waga w opakowaniu (brutto)	1200 g
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym	7
Wymiary głównego kartonu (szer. × głęb. × wys.)	49,5 × 36,4 × 28,9 cm
Waga kartonu zbiorczego	9,99 kg
Karton w warstwie	6
Paleta (warstwy)	7
Karton na palecie	42
Produkty w warstwie	42
Produkty na palecie	294
Waga palety	434,41 kg
Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu	Tworzywo sztuczne pochodzące w 55% z recyklingu; Opakowanie nadaje się do recyklingu ^{3,4}



Klawiatura przewodowa HP 480 Comfort

Przypisy

Przypisy dotyczące wiadomości

- ¹ Wymaga oprogramowania HP Accessory Center (HPAC). Oprogramowanie HPAC można pobrać bezpłatnie ze sklepu Microsoft Store.
- ² Obsługa systemów Windows 10, Windows 11, macOS i ChromeOS.
- ³ Ilość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu jest wyrażana jako procentowa zawartość masy tworzyw sztucznych. Definicja pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu bazuje na standardzie EPEAT® dla komputerów, IEEE 1680.1-2018.
- ⁴ Wymaga systemu Windows 11 i NPU. Termin wprowadzenia i udostępnienia funkcji zależy od rynku i urzędnika. Wymaga konta Microsoft do zalogowania się. W przypadku gdy Copilot w systemie Windows nie jest dostępny, klucz Copilot prowadzi do wyszukiwarki Bing. Zobacz <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>
- ⁵ Z niektórych domowych chusteczek nawilżanych można bezpiecznie korzystać do maks. 1000 przetarć. W testach nie uwzględniono podpórki pod nadgarstki. Informacje na temat dezynfekcji można znaleźć w instrukcjach producenta chusteczek, a informacje na temat przetestowanych przez HP rozтворów do czyszczenia w poradniku czyszczenia HP znajdującym się w opracowaniu "Jak czyścić urządzenia HP" (<https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA77610ENW>)

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

- ¹ Wymaga oprogramowania HP Accessory Center (HPAC). Oprogramowanie HPAC można pobrać bezpłatnie ze sklepu Microsoft Store lub Apple Store.
- ² Rozwiązanie Copilot w systemie Windows wymaga systemu Windows 11. Niektóre funkcje wymagają NPU. Termin wprowadzenia i udostępnienia funkcji zależy od rynku i urzędnika. Wymaga konta Microsoft do zalogowania się. W sytuacji gdy Copilot w systemie Windows nie będzie dostępny, klawisz Copilot doprowadzi do wyszukiwarki Bing. Zobacz <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>
- ³ Procentowa zawartość materiałów plastikowych pochodzących z recyklingu bazuje na definicji określonej w standardzie IEEE 1680.1-2018 EPEAT®.
- ⁴ Opakowanie zewnętrzne oraz wkładki z tektury falistej nadają się do recyklingu. Wkładki plastikowe wykonane w ponad 90% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.
- ⁵ Urządzenia są zgodne z ograniczonymi funkcjami.

